


max. Höhe 3000 mm  
max. height 3000 mm


max. Einzelflügelgewicht: 80 kg  
max. single panel weight: 80 kg

Glasdicken  
8, 10, 12, 13,5 mm  
Glass thicknesses  
8, 10, 12, 13.5 mm

# 1. Bearbeiten des Wandwinkels und der Laufschiene Preparation of angle and track





## 2. Anbringen des Wandwinkels Mounting of angle



### 3. Bodenführung montieren Mount floor guide

Textilklebestreifen optional  
Textile adhesive strip optional







#### 4. Montage der Klemm-Laufwagen Installation of clamp-carriers


Glasdicken 8, 10, 12 mm  
Glass thicknesses 8, 10, 12 mm

Glasdicke 13,5 mm  
Glass thickness 13.5 mm


Sonderzubehör für  
13,5 mm Glas  
Special accessories for  
13.5 mm glass




-> Standard bei jedem  
Klemm-Laufwagen  
-> Standard for every  
clamp-carrier




## 5. Vormontage der Umlenkrollen und des Seilzuges Pre-assembly of deflection devices and cable




## 6. Einhängen der Schiebetüren und Befestigen der Laufschiene Fitting of sliding doors and fixation of track rail



## 7. Verbinden der Seilklemmen mit den Laufwagen Connection of cable clamps with clamp-carriers



## 8. Einstellungen Adjustments



- 8.1 Höheneinstellung  
Height adjustment
- 8.2 Höheneinstellung festsetzen  
Fix height adjustment
- 8.3 Aushebeschutz  
Antijump device
- 8.4 Fangpuffer-Klemmung  
Fixation of safety catch
- 8.5 Seilzug spannen  
Tightening of draw cable
- 8.6 Abdeckstreifen anbringen  
Fix cover strip
- 8.7 Stirnabdeckung anbringen  
Fix endcap